

Технический паспорт

Крышка плоского угла из пластика, гладкая

Артикульный номер: 6274491



Крышка плоского угла из ПВХ с гладкой поверхностью.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6274491
Тип	GK-OTGFCW
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	Плоский угол, гладкий
Производитель	OBO
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	17 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка плоского угла из пластика, гладкая

Артикульный номер: 6274491



Размеры



Длина	400 мм
Ширина	76,5 мм
Высота	12 мм

Технические характеристики

Исполнение	гладкий
Не содержит галогенов	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C