

Технический паспорт

Крышка плоского угла из пластика, гладкая

Артикульный номер: 6274496



Крышка плоского угла из ПВХ с гладкой поверхностью.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные		
Артикульный номер	6274496	
Тип	GK-OTGFGR	
Обозначение 1	Верхняя часть	
Обозначение 2	Плоский угол, гладкий	
Производитель	OBO	
Цвет	серый камень; RAL 7030	
Материал	Поливинилхлорид	
Минимальная единица продажи	1	
Единица расхода	Шт.	
Масса	17 кг	
Единица веса	кг/100 шт.	


Технический паспорт

Крышка плоского угла из пластика, гладкая

Артикульный номер: 6274496



Размеры



Длина	400 мм
Ширина	76,5 мм
Высота	12 мм

Технические характеристики

Исполнение	гладкий
Не содержит галогенов	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C