

Технический паспорт

Крышка кабельного короба Rapid 80 (матовая, гладкая)

Артикульный номер: 6278690



Крышка для кабельных коробов Rapid 80 GK (ПВХ), GS (Сталь), GA (алюминий) и электромонтажных колонн ISS с системным отверстием 76,5 мм. Крышка GK-OTGO из прозрачного матового (шлифованное стекло) поликарбоната, подходит для установки подсветки в коробах и колоннах.



PC Поликарбонат

Исходные данные

Артикульный номер	6278690
Тип	GK-OTGO
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	гладкая, цвет - опал
Производитель	OBO
Размер	80x2000mm
Цвет	прозрачный
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	21,8 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,8038 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка кабельного короба Rapid 80 (матовая, гладкая)

Артикульный номер: 6278690



Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	76,5 мм
Высота	12 мм

Технические характеристики

Исполнение	гладкий
Не содержит галогенов	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C