

Технический паспорт

Крышка короба из пластика, гладкая

Артикульный номер: 6278680



Гладкая крышка для применения в кабельных коробах Rapid 80 с системным отверстием 80.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6278680
Тип	GK-OTGRW
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	гладкий
Производитель	OBO
Размер	80x2000mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	27,5 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,4485 кг COe / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка короба из пластика, гладкая

Артикульный номер: 6278680



Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	76,5 мм
Высота	12 мм

Технические характеристики

Исполнение	гладкий
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C