


Технический паспорт

Крышка внешнего угла, рифленая

Артикульный номер: 6274890



Крышка внешнего угла из ПВХ, рифленая поверхность



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6274890
Тип	GK-OTKARW
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	Внешний угол, рифленый
Производитель	OBO
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	10,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2667 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка внешнего угла, рифленая


Артикульный номер: 6274890



Размеры



Длина	200 мм
Ширина	76,5 мм



Технические характеристики

Применение	Внешний угол
Не содержит галогенов	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C