

Технический паспорт

Крышка короба из пластика, рифленая

Артикульный номер: 6278780



Крышка с рифленой поверхностью для применения в кабельных коробах Rapid 80 с системным отверстием 80.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6278780
Тип	GK-OTKRW
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	рифленый
Производитель	OBO
Размер	80x2000mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	27 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,5657 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка короба из пластика, рифленая

Артикульный номер: 6278780



Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	76,5 мм
Высота	12 мм

Технические характеристики

Исполнение	профилированный
Не содержит галогенов	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C