


Технический паспорт

Стыковая накладка для крышки

Артикульный номер: 6113030

OBO
BETTERMANN



Накладка на стык для крышки короба Rapid 45-2, предназначенная для обрезных кромок крышки и аккуратного завершения монтажа встроенных устройств Modul 45.



PC/ABS Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6113030
Тип	GK-OTSA45RW
Обозначение 1	Накладка на стык
Обозначение 2	Для Rapid 45-2 Крышка
Производитель	ОВО
Размер	48x20x20
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	6
Единица расхода	Шт.
Масса	0,624 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0898 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стыковая накладка для крышки

Артикульный номер: 6113030

OBO
BETTERMANN

Размеры



Длина	20 мм
Ширина	48 мм
Высота	20 мм

Технические характеристики

Исполнение	Каширование среза верхней части
Вид крепления	с фиксатором
Форма	Симметрично
Для глубины короба	53 мм
Не содержит галогенов	да
Ширина верхних крышечек	45 мм
Вид защиты	IP40
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 С
Диапазон рабочих температур мин.	-15 С