

Технический паспорт

Перегородка GK-TW53

Артикульный номер: 6113290



Разделительная перегородка для монтажа в кабельных коробах Rapid 45-2 GK и GA при наличии разных уровней напряжения.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6113290
Тип	GK-TW53
Обозначение 1	Перегородка
Обозначение 2	для Rapid 45-2
Производитель	OBO
Размер	38x13x2000
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	14,35 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0263 кг CO ₂ / 1 Метр


Технический паспорт

Перегородка GK-TW53

Артикульный номер: 6113290



Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	10 мм
Высота	38 мм

Технические характеристики

Исполнение	Одинарная
Вид крепления	Вставной
Подходит для высоты канала	53
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP40
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C