

Технический паспорт

Перегородка GK-TW70

Артикульный номер: 6274900



Разделительная перегородка для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GK, GA и Rapid IBIS или электромонтажных колоннах iSS для прокладки кабелей и проводов при наличии разных уровней напряжения.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6274900
Тип	GK-TW70
Обозначение 1	Перегородка
Обозначение 2	для GK
Производитель	OBO
Размер	70x2000mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	17,4 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,3733 кг CO2e / 1 Метр


Технический паспорт

Перегородка GK-TW70

Артикульный номер: 6274900

OBO
BETTERMANN

Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	44,5 мм
Высота	10 мм

Технические характеристики

Исполнение	Одинарная
Вид крепления	Вставной
Подходит для высоты канала	70
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 С
Диапазон рабочих температур мин.	-15 С