

# Технический паспорт

## Крышка внешнего угла, гладкая

Артикульный номер: 6114230



Крышка внешнего угла из ПВХ с гладкой поверхностью.



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

### Исходные данные

Артикульный номер	6114230
Обозначение 1	Крышка, без галогенов
Обозначение 2	Внешний угол, гладкий
Производитель	OBO
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	7,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Крышка внешнего угла, гладкая

Артикульный номер: 6114230



## Размеры



Длина	200 мм
Ширина	76,5 мм
Высота	12 мм



## Технические характеристики

Применение	Внешний угол
Не содержит галогенов	да
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C