

# Технический паспорт

Крышка (гладкая)

Артикульный номер: 6114210



Гладкая крышка из пластика без содержания галогенов для применения в кабельных коробах с системным отверстием 80.



Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

## Исходные данные

Артикульный номер	6114210
Тип	GKH-OTGRW
Обозначение 1	Крышка, без галогенов
Производитель	OBO
Размер	80x2000
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	22 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,2707 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

Крышка (гладкая)

Артикульный номер: 6114210



## Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	76,5 мм
Высота	12 мм

## Технические характеристики

Исполнение	гладкий
Не содержит галогенов	да
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C