

# Технический паспорт

## Перегородка GKN-TW70

Артикульный номер: 6114290



Разделительная перегородка из пластика без содержания галогенов для монтажа в кабельных коробах Rapid 80 GK (GA) или в монтажных колоннах ISS при наличии разных уровней напряжения.



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

### Исходные данные

Артикульный номер	6114290
Тип	GKN-TW70
Обозначение 1	Перегородка, без галогенов
Обозначение 2	для GKN
Производитель	OBO
Размер	70x2000
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	14 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,7748 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

Перегородка GKH-TW70

Артикульный номер: 6114290



## Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	44,5 мм
Высота	10 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Одиная
Вид крепления	Вставной
Подходит для высоты канала	70
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C