

Технический паспорт

Фиксатор А4

Артикульный номер: 6015280



Фиксатор для крепления проволочных лотков.
Применяется только с проволочными лотками с размером ячейки 50 x 100 мм.




A4	Нержавеющая сталь 1.4404
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6015280
Тип	GKS 50 11 A4
Обозначение 1	Клеммник
Обозначение 2	для винта M10
Производитель	OBO
Размер	60x40
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	3,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,2276 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры



Длина	60 мм
Ширина	40 мм

Технический паспорт

Фиксатор А4

Артикульный номер: 6015280



Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Диаметр отверстия	11 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Прочее