

Технический паспорт

Центральный подвес проволочного лотка FS

Артикульный номер: 6015220



Центральный потолочный подвес для проволочных лотков.
Во время прокладки кабеля необходимо следить за равномерной прокладкой. Максимальная рекомендованная ширина проволочного лотка составляет около 200 мм.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6015220
Тип	GMA M6 FS
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для резьбового стержня M6
Производитель	OBO
Размер	60x40
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2202 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Центральный подвес проволочного лотка FS


Артикульный номер: 6015220



Размеры



Длина	65 мм
Ширина	40 мм
Высота	10,1 мм



Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Повышение живучести конструкции	нет
Диаметр отверстия	7 мм
Регулируемый	нет