

Технический паспорт

Центральный потолочный подвес А4

Артикульный номер: 6015419



Центральный потолочный подвес, в комплект поставки входит фиксатор для подвеса проволочного лотка.



A4 Нержавеющая сталь 1.4404

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6015419
Тип	GMS 270 A4
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	д. проволочного лотка, с фиксат
Производитель	OBO
Размер	B270mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	32 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,8102 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес А4

Артикульный номер: 6015419



Размеры



Длина	35 мм
Ширина	270 мм
Высота	18 мм
Размер В	270 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	270 мм
для ширины мин.	270
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Диаметр отверстия	11 мм
Регулируемый	нет