

Технический паспорт

Траверса для резьбового стержня FS

Артикульный номер: 6015402



Центральный потолочный подвес, в комплект поставки входит фиксатор для подвеса проволочного лотка.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6015402
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	д. проволочного лотка, с фиксатор
Производитель	OBO
Размер	B270mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	32 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Траверса для резьбового стержня FS

Артикульный номер: 6015402



Размеры



Длина	35 мм
Ширина	270 мм
Высота	18 мм
Размер В	270 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	270 мм
для ширины мин.	270
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Диаметр отверстия	11 мм
Регулируемый	нет