

# Технический паспорт

## Траверса для резьбового стержня FS

Артикульный номер: 6015404



Центральный потолочный подвес, в комплект поставки входит фиксатор для подвеса проволочного лотка.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Артикульный номер           | 6015404                         |
| Обозначение 1               | Центральный потолочный подвес   |
| Обозначение 2               | д. проволочного лотка, с фиксат |
| Производитель               | OBO                             |
| Размер                      | V370mm                          |
| Материал                    | Сталь                           |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом   |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                    |
| Минимальная единица продажи | 25                              |
| Единица расхода             | Шт.                             |
| Масса                       | 43 кг                           |
| Единица веса                | кг/100 шт.                      |


# Технический паспорт

## Траверса для резьбового стержня FS

Артикульный номер: 6015404



### Размеры



|          |        |
|----------|--------|
| Длина    | 35 мм  |
| Ширина   | 370 мм |
| Высота   | 18 мм  |
| Размер B | 370 мм |

### Технические характеристики

|   |          |
|---|----------|
| Исполнение                                  | Навесной |
| Повышение живучести конструкции             | нет      |
| для ширины макс.                            | 370 мм   |
| для ширины мин.                             | 370      |
| Подходит для метрического стержня с резьбой | 10       |
| Диаметр отверстия                           | 11 мм    |
| Регулируемый                                | нет      |