Технический паспорт

Траверса для резьбового стержня FS

Артикульный номер: 6015406

Центральный потолочный подвес, в комплект поставки входит фиксатор для подвеса проволочного лотка.

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6015406
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	д. проволочного лотка,с фиксат
Производитель	OBO
Размер	B470mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	55 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Траверса для резьбового стержня FS

Артикульный номер: 6015406

Размеры



Длина	35 мм
Ширина	470 мм
Высота	18 мм
Размер B	470 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	470 мм
для ширины мин.	470
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Диаметр отверстия	11 мм
Регулируемый	нет