


Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6002242



Горизонтальная угловая секция 90° для проволочных лотков, высота боковой стенки которых составляет 55 мм.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6002242
Тип	GRB 90 540 FT
Обозначение 1	Углов секция провол лотка 90°
Производитель	OBO
Размер	55x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	68,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,9853 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6002242



Размеры



Ширина	400 мм
Ширина	15,75 in
Высота	55 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Горизонтальная угловая секция
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет