


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55 FT

Артикульный номер: 6001416



Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами высотой 55 мм.

Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Точные параметры согласно классификации UL приведены в соответствующем допуске.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6001416
Обозначение 1	Проволочный лоток GRM
Производитель	OBO
Размер	55x100x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	74,667 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,2584 кг COe / 1 Метр


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55 FT

Артикульный номер: 6001416



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	100 мм
Ширина	3,94 in
Высота	55 мм
Высота	2,17 in
Размер В	100 мм
Размер Н	58 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	да
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	40 см²
Полезное поперечное сечение	4000 мм²
Форма профиля	U-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Соединитель безболтовой	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

