


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55 A4

Артикульный номер: 6001090



Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами высотой 55 мм.

Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.



A4 Нержавеющая сталь 1.4401

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6001090
Тип	GRM 55 150 A4
Обозначение 1	Проволочный лоток GRM
Производитель	OBO
Размер	55x150x3000
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	85,667 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55 A4


Артикульный номер: 6001090



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	150 мм
Ширина	5,91 in
Высота	55 мм
Высота	2,17 in
Размер В	150 мм
Размер Н	58 мм



Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	да
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	63 см²
Полезное поперечное сечение	6300 мм²
Форма профиля	U-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	да
Соединитель безболтовой	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55 A4

Артикульный номер: 6001090

