


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55 A4

Артикульный номер: 6001091



Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами высотой 55 мм.

Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.



A4 Нержавеющая сталь 1.4401

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6001091
Тип	GRM 55 200 A4
Обозначение 1	Проволочный лоток GRM
Производитель	OBO
Размер	55x200x3000
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	99 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55 A4


Артикульный номер: 6001091



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	200 мм
Ширина	7,87 in
Высота	55 мм
Высота	2,17 in
Размер В	200 мм
Размер Н	58 мм



Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	да
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	87 см²
Полезное поперечное сечение	8700 мм²
Форма профиля	U-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	да
Соединитель безболтовой	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

