


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55 A4

Артикульный номер: 6001097



Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами высотой 55 мм.

Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.



A4	Нержавеющая сталь 1.4401
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6001097
Тип	GRM 55 500 A4
Обозначение 1	Проволочный лоток GRM
Производитель	OBO
Размер	55x500x3000
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	276,667 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55 A4

Артикульный номер: 6001097



Размеры



Длина	3 000 mm
Ширина	500 mm
Ширина	19,69 in
Высота	55 mm
Высота	2,17 in
Размер В	500 mm
Размер Н	58 mm

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	220 см ²
Полезное поперечное сечение	22000 мм ²
Форма профиля	U-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	да
Соединитель безболтовой	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55 A4

Артикульный номер: 6001097

