


# Технический паспорт

## Проволочный лоток GR-Magic® 55 G

Артикульный номер: 6001454



Gitterrinne mit angeformtem Verbinder Seitenhöhe 55 mm.

Для монтажа проволочного лотка не требуется дополнительных соединителей, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).

Система протестирована на огнестойкость согласно DIN 4102 часть 12 (типы: GGRM 55 200 4.8 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G), монтажное исполнение и параметры в соответствии с действующим сертификатом.

Протестирован для установки сверху подвесных противопожарных потолков (тип: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, нагрузка при пожаре — 30 минут, монтажное исполнение и параметры монтажа согласно пожарно-техническим заключениям).  
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Точные параметры согласно классификации UL приведены в соответствующем допуске.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

### Исходные данные

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Артикульный номер                             | 6001454                    |
| Обозначение 1                                 | Проволочный лоток GRM      |
| Производитель                                 | OBO                        |
| Размер                                        | 55x600x3000                |
| Цвет                                          | цинковый                   |
| Материал                                      | Сталь                      |
| Поверхность                                   | гальванически оцинкованный |
| Стандарт поверхности                          | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Минимальная единица продажи                   | 3                          |
| Единица расхода                               | Метр                       |
| Масса                                         | 320 кг                     |
| Единица веса                                  | кг/100 м                   |
| Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот | 5,886 кг COe / 1 Метр      |


# Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55 G

Артикульный номер: 6001454



## Размеры



|          |          |
|----------|----------|
| Длина    | 3 000 мм |
| Ширина   | 600 мм   |
| Ширина   | 23,62 in |
| Высота   | 55 мм    |
| Высота   | 2,17 in  |
| Размер В | 600 мм   |
| Размер Н | 58 мм    |

## Технические характеристики

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Конструкция соединителей                       | Встроенный соединитель  |
| Вид крепления монтажной системы                | Пол Потолок Стена       |
| Повышение живучести конструкции                | нет                     |
| Встроенная перегородка                         | без                     |
| Полезное поперечное сечение                    | 265 см <sup>2</sup>     |
| Полезное поперечное сечение                    | 26500 мм <sup>2</sup>   |
| Форма профиля                                  | U-образная форма        |
| Нержавеющая сталь, протравленная               | нет                     |
| Соединитель безболтовой                        | да                      |
| Конструкция для больших расстояний             | нет                     |
| Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 | Тип II                  |
| Вид соединителя кабеленесущей системы          | Крепление защелкиванием |

