

Технический паспорт

Соединитель для проволочных лотков, удлиненный DD

Артикульный номер: 6016684



Удлиненный соединитель проволочных лотков для безболтового соединения лотков в продольном направлении.
Для каждого соединения необходимо 2 продольных соединителя GRV 245.

Применяется для проволочных лотков шириной от 100 мм.

Вариант FS используется для соединения проволочных лотков, оцинкованных гальваническим способом, вариант DD — для соединения проволочных лотков, оцинкованных методом горячего погружения/горячим методом, а вариант VA — для соединения проволочных лотков из нержавеющей стали.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6016684
Тип	GRV 245 DD
Обозначение 1	Соединитель быстрого монтажа
Обозначение 2	д. проволоч лотка,удлин.модели
Производитель	OBO
Размер	L245mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	13,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4137 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Соединитель для проволочных лотков, удлиненный DD

Артикульный номер: 6016684



Размеры



Размер	245 x 30
Длина	245 мм
Ширина	30 мм
Ширина	1,18 in
Высота	14 мм
Высота	0,55 in
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель