

Технический паспорт

Муфта GS-KUP70

Артикульный номер: 6277290



Муфта для соединения нижних частей короба. С помощью муфты также обеспечивается уравнивание потенциалов между частями короба.

В объем поставки входят 2 соединительные пластины.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	6277290
Тип	GS-KUP70
Обозначение 1	Муфта
Обозначение 2	универсальная, для короба 70 мм
Производитель	OBO
Размер	70x120
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Упаковочная единица
Масса	6,4 кг
Единица веса	кг/100 упак. ед-ц
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3421 кг CO ₂ e / 2 Шт.


Технический паспорт

Муфта GS-KUP70

Артикульный номер: 6277290



Размеры



Длина	120 мм
Ширина	70 мм

Технические характеристики

Исполнение	Универсальное исполнение
Модель	соединение
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	70 мм
С выравниванием потенциалов	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-25 C