

Технический паспорт


Муфта GS-KUP90

Артикульный номер: 6277294



Муфта для соединения нижних частей короба. С помощью муфты также обеспечивается уравнивание потенциалов между частями короба.

В объем поставки входят 2 соединительные пластины.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	6277294
Тип	GS-KUP90
Обозначение 1	Муфта
Обозначение 2	универсал, для глуб канала 90
Производитель	OBO
Размер	90x120
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Упаковочная единица
Масса	8,2 кг
Единица веса	кг/100 упак. ед-ц
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4365 кг CO ₂ e / 2 Шт.


Технический паспорт

Муфта GS-KUP90

Артикульный номер: 6277294



Размеры



Длина	120 мм
Ширина	90 мм

Технические характеристики

Исполнение	Универсальное исполнение
Модель	соединение
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	90 мм
С выравниванием потенциалов	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-25 C