

Технический паспорт

Перегородка GS-TW90

Артикульный номер: 6277095



Разделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6277095
Тип	GS-TW90
Обозначение 1	Перегородка
Обозначение 2	для GS 90
Производитель	OBO
Размер	24x73x2000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	74,4 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,6666 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Перегородка GS-TW90

Артикульный номер: 6277095



Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	24 мм
Высота	73 мм

Технические характеристики

Исполнение	Одиарная
Вид крепления	Вставной
Подходит для высоты канала	90
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-25 C