

Технический паспорт

Стыковой соединитель

Артикульный номер: 6016642



Стыковой соединитель проволочных лотков в болтовом исполнении.
В комплект поставки входят болты типа FRS M6 x 20.
Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков.

50-150 мм = 2 шт.
200-300 мм = 3 шт.
400-450 мм = 4 шт.
500-600 мм = 5 шт.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6016642
Тип	GSV 34 A2
Обозначение 1	Соединитель
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	3,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,1497 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Стыковой соединитель

Артикульный номер: 6016642



Размеры



Размер	34 x 27,5
Длина	34 мм
Ширина	29 мм
Ширина	1,14 in
Высота	24 мм
Высота	0,94 in

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Подходит для проволоки проволочных лотков макс.	4,9 мм
Подходит для проволоки проволочных лотков мин.	3,9 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	да
Вид соединения	Болтовой соединитель