

Технический паспорт

Соединитель FT

Артикульный номер: 6016634



Стыковой соединитель проволочных лотков в болтовом исполнении.
Включая винт FRS M 6x20 с комбинированной гайкой.
Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков.



50-150 мм = 2 шт.
200-300 мм = 3 шт.
400-450 мм = 4 шт.
500-600 мм = 5 шт.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6016634
Обозначение 1	Соединитель
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	3,15 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,088 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Соединитель FT

Артикульный номер: 6016634



Размеры



Размер	34 x 27,5
Длина	34 мм
Ширина	29 мм
Ширина	1,14 in
Высота	24 мм
Высота	0,94 in

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Подходит для проволоки проволочных лотков макс.	4,9 мм
Подходит для проволоки проволочных лотков мин.	3,9 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель