


# Технический паспорт

## Стыковой соединитель G

Артикульный номер: 6016596



Стыковой соединитель проволочных лотков в болтовом исполнении.  
Включая винт FRS M 6x20 с комбинированной гайкой.  
Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков.

50-150 мм = 2 шт.  
200-300 мм = 3 шт.  
400-450 мм = 4 шт.  
500-600 мм = 5 шт.



**St** Сталь

**G** гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный номер	6016596
Тип	GSV 34 G
Обозначение 1	Соединитель
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	3,155 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0913 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Стыковый соединитель G

Артикульный номер: 6016596



### Размеры



Размер	34 x 27,5
Длина	34 мм
Ширина	29 мм
Ширина	1,14 in
Высота	24 мм
Высота	0,94 in

### Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Подходит для проволоки проволочных лотков макс.	4,9 мм
Подходит для проволоки проволочных лотков мин.	3,9 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель