

# Технический паспорт

## Стыковой соединитель А2

Артикульный номер: 6016574



Стыковой соединитель для проволочного лотка, тип SGR.  
В комплекте с болтом FRS M8 x 20 с комбинированной гайкой.  
Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков.

50-150 мм = 2 шт.  
200-300 мм = 3 шт.  
400-450 мм = 4 шт.  
500-600 мм = 5 шт.

CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6016574
Тип	GUV 6 A2
Обозначение 1	U - образный соединитель
Обозначение 2	Для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	24x28x30
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	4,154 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,2474 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Стыковой соединитель A2

Артикульный номер: 6016574

**OBO**  
BETTERMANN

### Размеры



Размер	24 x 28
Длина	24 мм
Ширина	28 мм
Ширина	1,1 in
Высота	30 мм
Высота	1,18 in

### Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Подходит для проволоки проволочных лотков мин.	6 мм
Нержавеющая сталь, проправленная	да
Вид соединения	Болтовой соединитель