

Технический паспорт

Соединитель FT

Артикульный номер: 6016573



Стыковый соединитель для проволочного лотка, тип SGR.
В комплекте с болтом FRS M8 x 25 с комбинированной гайкой.
Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков.

50-150 мм = 2 шт.
200-300 мм = 3 шт.
400-450 мм = 4 шт.
500-600 мм = 5 шт.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6016573
Тип	GUV 6 FT
Обозначение 1	U - образный соединитель
Обозначение 2	Для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	24x28x30
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	4,226 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединитель FT

Артикульный номер: 6016573



Размеры



Размер	24 x 28
Длина	24 мм
Ширина	28 мм
Ширина	1,1 in
Высота	30 мм
Высота	1,18 in

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Подходит для проволоки проволочных лотков мин.	6 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	да
Вид соединения	Болтовой соединитель