Технический паспорт

Стыковый соединитель G

Артикульный номер: 6016572

Стыковый соединитель для проволочного лотка, тип SGR.
В комплекте с болтом FRS M8 x 25 с комбинированной гайкой.
Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков.

50-150 мм = 2 шт.
200-300 мм = 3 шт.
400-450 мм = 4 шт.
500-600 мм = 5 шт.

CE

St	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6016572
Обозначение 1	U - образный соединитель
Обозначение 2	Для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	24x28x30
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	3,945 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Стыковый соединитель G

Артикульный номер: 6016572

Размеры



Размер	24 x 28
Длина	24 мм
Ширина	28 мм
Ширина	1,1 in
Высота	30 мм
Высота	1,18 in

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Подходит для проволоки проволочных лотков мин.	6 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	да
Вид соединения	Болтовой соединитель