


Технический паспорт

Шарнирный соединитель 200 FT

Артикульный номер: 6083210



Шарнирный соединитель для вертикального соединения кабельных лотков (FT) с высотой боковой стенки 200 мм.

CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6083210
Тип	GVM 200 FT
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	для каналов мобильной связи
Производитель	OBO
Размер	200x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	216,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	6,731 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Шарнирный соединитель 200 FT

Артикульный номер: 6083210



Размеры



Длина	500 мм
Ширина	16 мм
Высота	194 мм
Высота	8 in
Толщина листа	2,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	200 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель