


# Технический паспорт

Регулируемая по высоте опора для напольной розетки  
UDHOME-ONE/UDHOME2

Артикульный номер: 7368418



Регулируемая по высоте опора для напольной розетки UDHOME-ONE/UDHOME2. Нагрузочная способность до 8 кН. Дополнительный диапазон регулирования: 10–60 мм



St Сталь

## Исходные данные

Артикульный номер	7368418
Тип	HE 60UH2
Обозначение 1	Регулируемая опора
Обозначение 2	для UDHOME2
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	71,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

Регулируемая по высоте опора для напольной розетки

UDHOME-ONE/UDHOME2

Артикульный номер: 7368418



## Технические характеристики

Вид аксессуаров	Прочее
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Номинальный размер монтажных элементов	2
Нормы	EN 50085-2-2
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Zulassungen	VDE
Аксессуары	да
Запасная деталь	нет