

Технический паспорт

Монтажная коробка для установки в полую стену HW 35

Артикульный номер: 2003800



Монтажная коробка для установки в полую стену на глубину не менее 35 мм и с толщиной пластины 5–28 мм.

- Резьбовые вкладыши 2 x 3
- Винты, клеммные колодки
- 4 ввода для проводов NYM 3 x 1,5 мм²
- 2 ввода для проводов NYM 3 x 2,5 мм² или 5 x 1,5 мм²
- Соединение с другими монтажными коробками, тип HG 35 через соединительный штуцер, тип ZH 11-V

Принадлежности для поставки: 10 соединительных штуцеров, тип ZH 11-V
Протестировано в соответствии со стандартами DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 и DIN 49073-1.



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2003800
Тип	HG 35
Обозначение 1	Монтаж. коробка для полых стен
Обозначение 2	плоская
Lieferbar ab	01.10.2021
Производитель	OBO
Размер	Ø68mm, H35mm
Цвет	оранжевый
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	1,84 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,064 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Монтажная коробка для установки в полу стену HW 35

Артикульный номер: 2003800



Размеры



Высота 35 мм

Технические характеристики

Количество вводов	6
Число вставок	1
Способ ввода	Провода NYM и телекоммуникационные провода
Вид прохода через корпус	Продавливаемое отверстие
Исполнение	Отдельный
Модель	Монтажная коробка
Крепление устройств	Болты
Крышка	без
Крепление крышки	Болты
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C
Форма	круглой формы
Диаметр фрезерного отверстия	68 мм
Подходит для пластин толщиной макс.	28 мм
Подходит для пластин толщиной мин.	5 мм
Не содержит галогенов	да
Линейные вводы 3 x 1,5 мм ²	4
Линейные вводы 3 x 2,5 мм ² / 5 x 1,5 мм ²	2
С винтами	да
Номинальное сечение макс.	2,5 мм ²
Номинальное сечение мин.	1,5 мм ²
Ударопрочность	нет
Вид защиты	IP30
С переходником	Соединительный штуцер
воздухонепроницаемая	нет
Расчетное напряжение	400 V