

Технический паспорт

Монтажная коробка для установки в полую стену HW 47

Артикульный номер: 2003802



Монтажная коробка для установки в полую стену на глубину не менее 47 мм и с толщиной пластины 5–40 мм.

- Резьбовые вкладыши 2 x 3
- Винты, клеммные накладки
- 2 комбинированных ввода для труб Ø 20 и 25 мм
- 2 ввода для проводов NYM 3 x 1,5 мм²
- 2 ввода для проводов NYM 3 x 2,5 мм² или 5 x 1,5 мм²
- Соединение с другими монтажными коробками через соединительный штуцер, тип ZH 11-V

Принадлежности в комплекте поставки: 10 соединительных штуцеров, тип ZH 11-V

Протестировано в соответствии со стандартами DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 и DIN 49073-1.



PP полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2003802
Тип	HG 47
Обозначение 1	Монтаж. коробка для полых стен
Lieferbar ab	01.10.2021
Производитель	OBO
Размер	Ø68mm, H47mm
Цвет	оранжевый
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	2,25 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажная коробка для установки в полую стену HW 47

Артикульный номер: 2003802



Размеры



Высота 47 мм

Технические характеристики

Количество вводов	6
Число вставок	1
Способ ввода_	Провода NYM, телекоммуникационные провода и гофрированные трубы
Вид прохода через корпус	Продавливаемое отверстие
Исполнение	Отдельный
Модель	Монтажная коробка
Крепление устройств	Болты
Крышка	без
Крепление крышки	Болты
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C
Форма	круглой формы
Диаметр фрезерного отверстия	68 мм
Для труб диаметром	20/25 мм
Подходит для пластин толщиной макс.	40 мм
Подходит для пластин толщиной мин.	5 мм
Не содержит галогенов	да
Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм	2
Линейные вводы 3 x 1,5 мм ²	2
Линейные вводы 3 x 2,5 мм ² / 5 x 1,5 мм ²	2
Линейные вводы для малых напряжений	2
С винтами	да
Вид монтажа	Полая стена
Номинальное сечение макс.	2,5 мм ²
Номинальное сечение мин.	1,5 мм ²
Ударпрочность	да
Вид защиты	IP30

Технический паспорт

Монтажная коробка для установки в полуостену HW 47

Артикульный номер: 2003802



Технические характеристики

С переходником	Соединительный штуцер
воздухонепроницаемая	нет
Расчетное напряжение	400 V