


# Технический паспорт

монтажная коробка для полых стен, герметичная

Артикульный номер: 2003611



Монтажные коробки для полых стен, герметичное исполнение благодаря мембранным вводам. Размеры согласно DIN 49073-1, для суппорта толщиной 7 – 35 мм. Стандартное расстояние 71 мм, возможность сквозного соединения с помощью переходника при комбинировании между монтажными и монтажно-соединительными коробками. Монтажные коробки могут использоваться в качестве соединительных коробок согласно VDE 0606-1 с двойным винтовым креплением и винтовой крышкой, в комплекте с распорными винтовыми креплениями, класс защиты IP40. С 12 соединительными штуцерами.

Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.



PP Полипропилен

## Исходные данные

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Артикульный номер           | 2003611           |
| Обозначение 1               | Монтажная коробка |
| Обозначение 2               | Полая стена 2K    |
| Производитель               | OBO               |
| Размер                      | Ø68mm, H47mm      |
| Цвет                        | оранжевый         |
| Материал                    | Полипропилен      |
| Минимальная единица продажи | 25                |
| Единица расхода             | Шт.               |
| Масса                       | 2,16 кг           |
| Единица веса                | кг/100 шт.        |

# Технический паспорт


монтажная коробка для полых стен, герметичная

Артикульный номер: 2003611



## Размеры

|        |       |
|--------|-------|
| Высота | 47 мм |
|--------|-------|



## Технические характеристики

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Количество вводов                   | 8                                                                              |
| Число вставок                       | 1                                                                              |
| Способ ввода_                       | Мягкие мембраны для проводов NYM, телекоммуникационных проводов и труб Ø 20 мм |
| Вид прохода через корпус            | Уплотнительная мембрана                                                        |
| Исполнение                          | Отдельный                                                                      |
| Модель                              | Монтажная коробка                                                              |
| Крепление устройств                 | Болты                                                                          |
| Комплектация                        | без                                                                            |
| Крышка                              | без                                                                            |
| Крепление крышки                    | Не подходит                                                                    |
| Ввод сзади                          | да                                                                             |
| Электрические вводы                 | 8                                                                              |
| Трудновоспламеняющийся              | согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 850 °C          |
| Форма                               | круглой формы                                                                  |
| Диаметр фрезерного отверстия        | 68 мм                                                                          |
| Повышение живучести конструкции     | без                                                                            |
| Высота пола мин.                    | 45 мм                                                                          |
| Для труб диаметром                  | 20 мм                                                                          |
| Подходит для пластин толщиной макс. | 35 мм                                                                          |
| Подходит для пластин толщиной мин.  | 7 мм                                                                           |
| Зазор винтов прибора                | 60 мм                                                                          |
| Не содержит галогенов               | да                                                                             |
| макс. Поперечное сечение            | 2,5 мм <sup>2</sup>                                                            |
| С экранированием                    | нет                                                                            |
| Со скобами                          | нет                                                                            |
| С винтами                           | да                                                                             |
| Вид монтажа                         | Полая стена                                                                    |

# Технический паспорт

монтажная коробка для полых стен, герметичная

Артикульный номер: 2003611



## Технические характеристики

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Номинальное сечение макс. | 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Номинальное сечение мин.  | 1,5 мм <sup>2</sup> |
| Пломбируемая              | нет                 |
| Ударопрочность            | да                  |
| Вид защиты                | IP40                |
| С переходником            | без                 |
| воздухонепроницаемая      | да                  |
| Расчетное напряжение      | 400 V               |