

# Технический паспорт

Монтажная коробка для установки в полую стену HW 61,  
CEE/PERILEX, с крышкой  
Артикульный номер: 2003820



Монтажная коробка для установки в полую стену CEE/PERILEX с крышкой на глубину не менее 61 мм и с толщиной пластины 5–40 мм.

- 2 резьбовых вкладыша
- приборные винты, клеммные накладки
- 3 комбинированных ввода для труб Ø 20 и 25 мм
- 3 ввода для проводов NYM 3 x 2,5 мм<sup>2</sup> или 5 x 1,5 мм<sup>2</sup>
- 2 ввода для проводов NYM 5 x 2,5 мм<sup>2</sup> или 7 x 1,5 мм<sup>2</sup>
- 1 ввод для проводов NYM 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>

Протестировано в соответствии со стандартами DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 и DIN 49073-1.



PP Полипропилен

## Исходные данные


Артикульный номер	2003820
Тип	HG 61-AD-D
Обозначение 1	Соедин. коробка для полых стен
Обозначение 2	с крышкой
Lieferbar ab	01.10.2021
Производитель	OBO
Размер	Ø74mm, H61mm
Цвет	оранжевый
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	2,98 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1237 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Монтажная коробка для установки в полуоткрытую стену HW 61,  
CEE/PERILEX, с крышкой  
Артикульный номер: 2003820



## Размеры



Высота 61 мм

## Технические характеристики

Количество вводов	9
Число вставок	1
Способ ввода	Провода NYM и трубы
Вид прохода через корпус	Продавливаемое отверстие
Исполнение	Отдельный
Модель	Монтажная коробка
Крепление устройств	Болты
Крышка	белый
Крепление крышки	Болты
Зазор винтов крышки	67 мм
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 850 °C
Форма	круглой формы
Диаметр фрезерного отверстия	74 мм
Для труб диаметром	20/25 мм
Подходит для пластин толщиной макс.	40 мм
Подходит для пластин толщиной мин.	5 мм
Не содержит галогенов	да
Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм	3
Линейные вводы 3 x 1,5 мм <sup>2</sup>	1
Линейные вводы 3 x 2,5 мм <sup>2</sup> / 5 x 1,5 мм <sup>2</sup>	3
Линейные вводы 5 x 2,5 мм <sup>2</sup> / 7 x 1,5 мм <sup>2</sup>	2
С винтами	да
Номинальное сечение макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
Номинальное сечение мин.	1,5 мм <sup>2</sup>
Ударпрочность	нет
Вид защиты	IP30
С переходником	без

# Технический паспорт

Монтажная коробка для установки в полуоткрытую стену HW 61,  
CEE/PERILEX, с крышкой  
Артикульный номер: 2003820



## Технические характеристики

воздухонепроницаемая	нет
Расчетное напряжение	400 V