


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156031



Винт с шестигранной головкой M10x20 мм



CE

A4 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3156031
Тип	NHS M10x20 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	M10x20mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	2,32 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156031



Размеры



Длина	20 мм
Размер d	10 мм
Размер L	20 мм

Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
Размер под ключ	17