

Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156032



Винт с шестигранной головкой M6x16 мм.




CE

A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3156032
Тип	NHS M10x30 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	M10x30mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	2,62 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	30 мм
Размер d	10 мм
Размер L	30 мм

Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156032



Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
Размер под ключ	17