


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 V2A

Артикульный номер: 3156040



Винт с шестигранной головкой в соответствии с DIN 933 с метрической резьбой.



A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3156040
Тип	NHS M10x45 A2
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Обозначение 2	с полной резьбой
Производитель	OBO
Размер	M10x45mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,37 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,1625 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 V2A

Артикульный номер: 3156040



Размеры



Длина	45 мм
Размер D	10 мм
Размер d	10 мм
Размер L	45 мм

Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
Размер под ключ	17