

# Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156034



Винт с шестигранной головкой M6x16 мм.



CE

<b>A4</b>	Нержавеющая сталь
<b>2B</b>	без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	3156034
Тип	NHS M10x50 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	M10x50mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,62 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры



Длина	50 мм
Размер d	10 мм
Размер L	50 мм

# Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156034



## Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
Размер под ключ	17