


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156036



Болт с шестигранной головкой M12x30 мм




CE

A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3156036
Тип	NHS M12x30 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	M12x30mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,77 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	30 мм
Размер d	12 мм
Размер L	30 мм

Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156036



Технические характеристики

Резьба	M12
Метрическая резьба	12
Размер под ключ	19