


# Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156029



Болт с шестигранной головкой M12x40 мм.




CE

A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	3156029
Тип	NHS M12x40 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Обозначение 2	для профильной рейки MS-41
Производитель	OBO
Размер	M12x40mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,74 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры



Длина	40 мм
Размер d	12 мм
Размер L	40 мм

# Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156029



## Технические характеристики

Класс прочности	мин. 70
Резьба	M12
Метрическая резьба	12
Размер под ключ	19