


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 V2A

Артикульный номер: 3156042



Винт с шестигранной головкой в соответствии с DIN 933 с метрической резьбой.



A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3156042
Тип	NHS M12x45 A2
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Обозначение 2	с полной резьбой
Производитель	OBO
Размер	M12x45mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,85 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,2337 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 V2A

Артикульный номер: 3156042



Размеры



Длина	45 мм
Размер D	10 мм
Размер d	12 мм
Размер L	45 мм

Технические характеристики

Резьба	M12
Метрическая резьба	12
Размер под ключ	19