


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156037



Винт с шестигранной головкой M6x16 мм.




CE

- A4 Нержавеющая сталь
- 2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3156037
Тип	NHS M12x50 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	M12x50mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	5,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	50 мм
Размер d	12 мм
Размер L	50 мм

Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156037



Технические характеристики

Резьба	M12
Метрическая резьба	12
Размер под ключ	19