

# Технический паспорт

## Болт с шестигранной головкой DIN 933 V2A

Артикульный номер: 3156044

**OBO**  
BETTERMANN

Винт с шестигранной головкой в соответствии с DIN 933 с метрической резьбой.



CE

**A2** Нержавеющая сталь

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	3156044
Тип	HHS M16x50 A2
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Обозначение 2	с полной резьбой
Производитель	OBO
Размер	M16x50mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	10,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,4909 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Болт с шестигранной головкой DIN 933 V2A

Артикульный номер: 3156044

**OBO**  
BETTERMANN

### Размеры



Длина	50 мм
Размер D	16 мм
Размер d	16 мм
Размер L	50 мм

### Технические характеристики

Резьба	M16
Метрическая резьба	16
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	50 мм
Форма головки	Шестигранник (гексагональный)
с фланцем	нет
С гайкой	нет
С подкладной шайбой	нет
Размер под ключ	24
Винтовая система	Шестигранник (гексагональный)
Самофиксирующийся	нет
Полная резьба	да
Левая резьба	нет