


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156016



Болт с шестигранной головкой в соответствии с DIN 933 с метрической резьбой.



CE

A4 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3156016
Тип	NHS M6x16 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	M6x16mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,511 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156016



Размеры



Длина	16 мм
Размер d	6 мм
Размер L	16 мм

Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Размер под ключ	10